

**HOLEX****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum Lång, nyckelvidd: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650200 13
GTIN	4045197335548
Artikelklass	62D

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

Längd	65 mm
nyckelvidd	13 mm
Ø utgångssidan	20 mm
fyrkantssfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

**Tillbehör**

Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 22 mm	650800 22
Utdragareför säkringsklämmor	650785
Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare,10 delar Typ 2	650790 2