

**Ställbar haknyckel rak, Största Ø / tappens märk-Ø: 80/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628800 80/4
GTIN	4020772041052
Artikelklass	63Q

Beskrivning**Utförande:**

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.

Med fasta tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

OBS!:

Tapp-Ø = tappens nom. Ø – 0,1 mm; toleransområde h12.

Teknisk beskrivning

Maximal diameter	80 mm
inställbart tappavstånd a	40 - 80 mm
Tappens märk-Ø	4 mm
totallängd	220 mm
Typ	764C
tillverkarens beteckning	764
Produktslag	Nyckellåsning