



## Universalspärnyckel (utan insats), Typ: 0



### Beställningsdata

Ordernummer	629400 0
GTIN	2050001013828
Artikelklass	66C

### Beskrivning

#### Utförande:

Omkopplingsbar med spak på huvudet för högerdragning, vänsterdragning eller spärrning. Alla fästdelar härdade. Arm av precisionsstålrör. De utbytbara fyrkantiga insatserna hålls i säkert grepp av det påskruvade locket.

#### Material:

Specialstål, brunerad yta, blankpolerat grepp.

spärrhuvudets bredd: 29,5 mm

spärrhuvudets höjd: 10 mm

totallängd: 170 mm

tillåtet vridmoment: 100 Nm

### Teknisk beskrivning

spärrhuvudets höjd	10 mm
totallängd	170 mm
spärrhuvudets bredd	29,5 mm
tillåtet vridmoment	100 Nm
tillverkarens beteckning	R0-HA155
Produktslag	Spärrhuvud