

**Ställbar stiftnyckel rak, Tappens märk-Ø: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628600 6
GTIN	4020772040765
Artikelklass	63Q

Beskrivning**Utförande:**

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta i bruneringston, med fasta tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

OBS!:

Tappdiameter = tappens nominella diameter - 0,1 mm. Toleransområde h12.

Teknisk beskrivning

inställbart tappavstånd a	14 - 100 mm
Tappens märk-Ø	6 mm
Typ	758
tillverkarens beteckning	758
längd L	215 mm
böjda	nej
rak	ja
med breddinställning	ja
Produktslag	Nyckellåsning

