

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum långa med fjädrande magnet, nyckelvidd: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650210 15
GTIN	4045197382153
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	22 mm
nyckelvidd	15 mm
Längd	55 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Utdragareför säkringsklämmor	650785
Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare,10 delar Typ 2	650790 2
Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 22 mm	650800 22