

**IMPACT-förlängning, 3/8 tum, totallängd: 150mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 650400 150    |
| GTIN         | 4045197214737 |
| Artikelklass | 62D           |

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

Ytterfyrkanter enligt DIN 3121 E 10 med fjäderstift, innerfyrkanter enligt DIN 3121 G 10 med hål och låsringspår.

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| totallängd                      | 150 mm            |
| fyrkantsfäste                   | 3/8 tum           |
| lämpar sig för maskinanvändning | ja                |
| Produktslag                     | förlängningsstång |

**Tillbehör**

|  |               |
|--|---------------|
| Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 22 mm  | 650800 22     |
| Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X18 mm                             | 650900 2,5X18 |
| Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare,10 delar Typ 2 | 650790 2      |