



Hylsnyckel-sortiment T-handtag VDE-isolerad, Antal nycklar: 4



Beställningsdata

Ordernummer	622775 4
GTIN	4010995370923
Artikelklass	63K

Beskrivning

Utförande:

Smidigt utformad, djup sexkanthylsa med invändigt hål för utskjutande gängskaft. T-handtag av slagtålig plast, klinga av förkromat kromvanadinstål och belagd med skyddsisolering.

Isolerad upp till 1000 V, tillverkad enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Isolerad upp till 1000 V, tillverkad enligt SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Innehåll:

vardera 1 st storlek 622770: storlek 8; 10; 13; 17

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	4
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

622770 10

Hylsskruvmejslar med T-handtagVDE-isolerad nyckelvidd
10 mm

Hylsskruvmejslar med T-handtagVDE-isolerad nyckelvidd 8
mm

622770 8

Hylsskruvmejslar med T-handtagVDE-isolerad nyckelvidd
13 mm

622770 13

Hylsskruvmejslar med T-handtagVDE-isolerad nyckelvidd
17 mm

622770 17