

**HOLEX****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum Lång, nyckelvidd: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650200 14
GTIN	4045197335555
Artikelklass	62D

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

Längd	65 mm
nyckelvidd	14 mm
Ø utgångssidan	21 mm
fyrkantssfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

**Tillbehör**

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum ØxLängd 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 22 mm	650800 22
Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare,10 delar Typ 2	650790 2
Utdragareför säkringsklämmor	650785