



Universalspärnyckel (utan insats), Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	629400 1
GTIN	2050001013835
Artikelklass	66C

Beskrivning

Utförande:

Omkopplingsbar med spak på huvudet för högerdragning, vänsterdragning eller spärrning. Alla fästdelar härdade. Arm av precisionsstålrör. De utbytbara fyrkantiga insatserna hålls i säkert grepp av det påskruvade locket.

Material:

Specialstål, brunerad yta, blankpolerat grepp.

spärrhuvudets bredd: 36,7 mm

spärrhuvudets höjd: 15,9 mm

totallängd: 195 mm

tillåtet vridmoment: 130 Nm

Teknisk beskrivning

spärrhuvudets bredd	36,7 mm
spärrhuvudets höjd	15,9 mm
tillåtet vridmoment	130 Nm
totallängd	195 mm
tillverkarens beteckning	R1-HA175
Produktslag	Spärrhuvud