



## Inställbar haknyckel för momentnyckel med hake, för mutterytter-Ø: 20-42mm



### Beställningsdata

Ordernummer	628520 20-42
GTIN	4020772051518
Artikelklass	63Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Haknyckel med hake. Specialstål, härdade och anlöpta brunerade.  
Med fyrkantfäste 1/2 tum resp. 3/4 tum (storlek 95–165) för användning med momentnyckel (från nr 655500).

#### Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 1804 och rullagerspårmuttrar DIN 981.

### Teknisk beskrivning

effektiv längd A	100 mm
för mutterytter-Ø	20 - 42 mm
totallängd	135 mm
Typ	771Md
tillverkarens beteckning	771Md
Produktslag	Haknycklar