



Ledhylsnyckel, nyckelvidd: 17 mm



Beställningsdata

Ordernummer	622800 17
GTIN	8014230038612
Artikelklass	63P

Beskrivning

Utförande:

T-handtaget är utformat som glidgrepp med ändstopp mot urglidning.

Med svängbart ledhuvud (vridvinkel 50°, arbetsvinkel upp till 90°). Vinkelläget hålls stabilt med inbyggd fjäder.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

nyckellängd: 450 mm

glidgreppslängd: 200 mm

Teknisk beskrivning

glidgreppslängd	200 mm
nyckellängd	450 mm
nyckelvidd	17 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

