



## Universalspärnyckel (utan insats), Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	629400 2
GTIN	2050001013842
Artikelklass	66C

### Beskrivning

#### Utförande:

Omkopplingsbar med spak på huvudet för högerdragning, vänsterdragning eller spärrning. Alla fästdelar härdade. Arm av precisionsstålrör. De utbytbara fyrkantiga insatserna hålls i säkert grepp av det påskruvade locket.

#### Material:

Specialstål, brunerad yta, blankpolerat grepp.

spärrhuvudets bredd: 45 mm

spärrhuvudets höjd: 20 mm

totallängd: 245 mm

tillåtet vridmoment: 180 Nm

### Teknisk beskrivning

tillåtet vridmoment	180 Nm
spärrhuvudets bredd	45 mm
spärrhuvudets höjd	20 mm
totallängd	245 mm
tillverkarens beteckning	R2-HA220
Produktslag	Spärrhuvud