

**HOLEX****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum långa med fjädrande magnet, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 650210 17     |
| GTIN         | 4045197382177 |
| Artikelklass | 62D           |

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Ø utgångssidan                  | 25 mm              |
| nyckelvidd                      | 17 mm              |
| Längd                           | 55 mm              |
| fyrkantsfäste                   | 3/8 tum            |
| Drivprofil                      | Sexkanthylsnycklar |
| lämpar sig för maskinanvändning | ja                 |
| Produktslag                     | Hylsnyckelinsats   |

## Tillbehör

Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare, 10 delar Typ 2

650790 2

Utdragare för säkringsklämmor

650785

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum  $\varnothing$  x Längd 2,5 x 18 mm

650900 2,5 x 18

Gummiring för hylsor, 3/8 tum  $\varnothing$  22 mm

650800 22