

**IMPACT-hylsnyckelhylsa, 3/8 tum för Torx®-skruvar, Torx®-profil: E8****Beställningsdata**

Ordernummer	650500 E8
GTIN	4045197214775
Artikelklass	62D

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Profilmått A: 7,52 mm

Ø utgångssidan: 10,5 mm

Längd: 32 mm

**Teknisk beskrivning**

Profilmått A	7,52 mm
Ø utgångssidan	10,5 mm
Längd	32 mm
Torx®-profil	E8
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar

Produktslag

Hylsnyckelinsats

**Tillbehör**

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 3/8 tum,  
inklusive utdragare Typ 1

650790 1

Utdragareför säkringsklämmor

650785

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X14 mm

650900 2,5X14

Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 18 mm

650800 18

Säkringsklämma för insatser, 3/8 tum Typ 1

650780 1