

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum Lång, nyckelvidd: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650200 16
GTIN	4045197335579
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

Längd	65 mm
Ø utgångssidan	24 mm
nyckelvidd	16 mm
fyrkantssfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare, 10 delar Typ 2	650790 2
Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum ØxLängd 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 22 mm	650800 22
Utdragare för säkringsklämmor	650785