



Universalspärnyckel (utan insats), Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	629400 3
GTIN	2050001013859
Artikelklass	66C

Beskrivning

Utförande:

Omkopplingsbar med spak på huvudet för högerdragning, vänsterdragning eller spärrning. Alla fästdelar härdade. Arm av precisionsstålrör. De utbytbara fyrkantiga insatserna hålls i säkert grepp av det påskruvade locket.

Material:

Specialstål, brunerad yta, blankpolerat grepp.

spärrhuvudets bredd: 56 mm

spärrhuvudets höjd: 25,8 mm

totallängd: 330 mm

tillåtet vridmoment: 400 Nm

Teknisk beskrivning

spärrhuvudets bredd	56 mm
tillåtet vridmoment	400 Nm
totallängd	330 mm
spärrhuvudets höjd	25,8 mm
tillverkarens beteckning	R3-HA300
Produktslag	Spärrhuvud