



Inställbar haknyckel för momentnyckel med hake, för mutterytter-Ø: 95-165mm



Beställningsdata

Ordernummer	628520 95-165
GTIN	4020772051556
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Haknyckel med hake. Specialstål, härdade och anlöpta brunerade.
Med fyrkantfäste 1/2 tum resp. 3/4 tum (storlek 95–165) för användning med momentnyckel (från nr 655500).

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 1804 och rullagerspårmuttrar DIN 981.

Teknisk beskrivning

effektiv längd A	220 mm
för mutterytter-Ø	95 - 165 mm
totallängd	298 mm
Typ	771Md
tillverkarens beteckning	771Md
Produktslag	Haknycklar