

**IMPACT-hylsnyckelhylsa, 3/8 tum för Torx®-skruvar, Torx®-profil: E10****Beställningsdata**

Ordernummer	650500 E10
GTIN	4045197214782
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Profilmått A: 9,42 mm

Ø utgångssidan: 12,5 mm

Längd: 32 mm

Teknisk beskrivning

Profilmått A	9,42 mm
Ø utgångssidan	12,5 mm
Längd	32 mm
Torx®-profil	E10
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar

Produktslag

Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 18 mm	650800 18
Säkringsklämma för insatser, 3/8 tum Typ 1	650780 1
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare Typ 1	650790 1
Utdragare för säkringsklämmor	650785