

**HOLEX****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tum Lång, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 650200 17     |
| GTIN         | 4045197335586 |
| Artikelklass | 62D           |

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Längd                           | 65 mm              |
| Ø utgångssidan                  | 25 mm              |
| nyckelvidd                      | 17 mm              |
| fyrkantfäste                    | 3/8 tum            |
| Drivprofil                      | Sexkanthylsnycklar |
| lämpar sig för maskinanvändning | ja                 |
| Produktslag                     | Hylsnyckelinsats   |

**Tillbehör**

|   |               |
|---|---------------|
| Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 22 mm   | 650800 22     |
| Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare, 10 delar Typ 2 | 650790 2      |
| Utdragare för säkringsklämmor   | 650785        |
| Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X18 mm                              | 650900 2,5X18 |