



Universalspärnyckel (utan insats), Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	629400 4
GTIN	2050001013866
Artikelklass	66C

Beskrivning

Utförande:

Omkopplingsbar med spak på huvudet för högerdragning, vänsterdragning eller spärrning. Alla fästdelar härdade. Arm av precisionsstålrör. De utbytbara fyrkantiga insatserna hålls i säkert grepp av det påskruvade locket.

Material:

Specialstål, brunerad yta, blankpolerat grepp.

spärrhuvudets bredd: 70 mm

spärrhuvudets höjd: 32 mm

totallängd: 415 mm

tillåtet vridmoment: 500 Nm

Teknisk beskrivning

spärrhuvudets höjd	32 mm
totallängd	415 mm
spärrhuvudets bredd	70 mm
tillåtet vridmoment	500 Nm
tillverkarens beteckning	R4-HA380
Produktslag	Spärrhuvud