



Universalspärnyckel komplett med fyrkantiga insatser, Typ: 0K



Beställningsdata

Ordernummer	629410 0K
GTIN	2050001017390
Artikelklass	66C

Beskrivning

Utförande:

Omkopplingsbar med spak på huvudet för högerdragning, vänsterdragning eller spärrning. Alla fästdelar härdade. Arm av precisionsstålrör. De utbytbara fyrkantiga insatserna hålls i säkert grepp av det påskruvade locket.

Material:

Specialstål, brunerad yta, blankpolerat grepp.

Innehåll:

1 universalspärnyckel nr 629400: strl 0
vardera 1 fyrkantig insats nr 629600: Storlek 0-3,4; 0-4,9; 0-5,5; 0-6,2; 0-7; 0-8; 0-9; 0-11

leveransinnehåll:

1 spärrnyckel strl 0 med 8 insatser och 1 skruvmejsel i plåtlåda med formgjuten plastinredning.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	RS0 / DIN
Produktslag	Spärrhuvud

Tillbehör

Fyrkantig insats Typ-fyrkant 0-4,9	629600 0-4,9
Fyrkantig insats Typ-fyrkant 0-7	629600 0-7
Fyrkantig insats Typ-fyrkant 0-6,2	629600 0-6,2
Fyrkantig insats Typ-fyrkant 0-3,4	629600 0-3,4
Fyrkantig insats Typ-fyrkant 0-5,5	629600 0-5,5
Universalspärnyckel (utan insats) Typ 0	629400 0
Fyrkantig insats Typ-fyrkant 0-8	629600 0-8
Fyrkantig insats Typ-fyrkant 0-11	629600 0-11
Fyrkantig insats Typ-fyrkant 0-9	629600 0-9