

**Garant**
**Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 13X15 mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	610700 13X15
GTIN	4045197158925
Artikelklass	61A

**Beskrivning**
**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och praktiskt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

nyckellängd L: 190 mm

maximal käftbredd b1: 33 mm

maximal käftbredd b2: 35 mm

maximal käfthöjd h: 6 mm

**Teknisk beskrivning**

maximal käftbredd b2	35 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	15 mm
maximal käfthöjd h	6 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	13 mm
maximal käftbredd b1	33 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	190 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110

Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel