



Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 5,5X7 mm



Beställningsdata

Ordernummer	610700 5,5X7
GTIN	4045197158826
Artikelklass	61A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och praktiskt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

nyckellängd L: 120 mm

maximal käftbredd b1: 15 mm

maximal käftbredd b2: 17 mm

maximal käfthöjd h: 4 mm

Teknisk beskrivning

maximal käftbredd b2	17 mm
Nyckelvidd ₁	5,5 mm
maximal käftbredd b1	15 mm
maximal käfthöjd h	4 mm
Nyckelvidd ₂	7 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	120 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110

Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej