



Skiftnyckelsortiment, Antal delar: 154



Beställningsdata

Ordernummer	630002 154
GTIN	4045197516787
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla delar i plastlåda.

Prisvärt utförande.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

154 delar – 1/4, 1/2 tum: 32 hylsnyckelsatser 1/4, 1/2 tum, sexkant 4 – 32 mm

20 djupa hylsnyckla 1/4, 1/2 tum, sexkant 4 – 24 mm

6 hylsnyckelsatser med magnet 5,5 – 13 mm
(med sexkantsskaft E 6,3.)

1 anslutningsskaft E 6,3 6-kant till 1/4-tums fyrkant

1 anslutningsskaft E 6,3 6-kant till 1/2-tums fyrkant

50 delars 1/4-tums bitssortiment i plastbox

2 spärrnycklar med utstötare 1/4 tum och 1/2 tum

1 instickshandtag 1/4 tum

1 T-handtag, 1/4 tum

2 kardanknutar 1/4, 1/2 tum

4 förlängningsstänger 1/4, 1/2 tum 50, 100, 125, 250 mm
 1 glidhuvud för 1/2 tums förlängningsstång
 9 sexkantvinkelskruvdragare med kula Hex-Plus 1,5 – 10 mm
 14 ring- + fasta skruvnycklar 8 – 24 mm
 5 dubbelspärningnycklar 10 – 19 mm
 1 bitsadapter för C 6,3-bits/drivning 10 mm 6-kant
 1 adapter 10 mm 6-kant till 1/4-tums fyrkant med utstötare
 1 adapter 19 mm 6-kant till 1/2-tums fyrkant med adapter
 1 skiftnyckel 200 mm
 1 teleskopmagnet 135 – 635 mm
 Förvaring i: Plastväska (550×420×105 mm).

Teknisk beskrivning

Antal delar	154
fyrkantsfäste	1/2 tum
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv skruvmejsel
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Drivprofil	Spår skruvmejsel
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Drivprofil	TriWing skruvmejsel
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-32 mm
förpackning	Plastbox
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Plastclips Färg BLUE	630003 BLUE
Plastclips Färg RED	630003 RED