



Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 34X36mm



Beställningsdata

Ordernummer	610100 34X36
GTIN	4018754018116
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

OBS!:

SE UPP!

Det finns också ett alternativ från GARANT till den här produkten!!

Rekommenderat produktnummer: 610600

Teknisk beskrivning

maximal käftbredd b1	75 mm
Nyckelvidd ₁	34 mm
maximal käftbredd b2	80 mm
Nyckelvidd ₂	36 mm
maximal käfthöjd h	10 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	325 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110

Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel