




Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx®, Torx®-profil: E10



Beställningsdata

Ordernummer	631515 E10
GTIN	4045197493408
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Anslutningsfäste med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Profilmått A: 9,4 mm

Ø utgångssidan: 11,3 mm

Längd: 25 mm

Teknisk beskrivning

Profilmått A	9,4 mm
Längd	25 mm
Ø utgångssidan	11,3 mm
Torx®-profil	E10
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

