



Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx®, Torx®-profil: E8



Beställningsdata

Ordernummer	631500 E8
GTIN	4018754000975
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Anslutningsfäste med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Material:

HPQ®-stål för höga krav; flagningssäker förkromning på nickel.

fyrkantfäste: 1/4 tum

Profilmått A: 7,5 mm

Ø utgångssidan: 10,5 mm

Längd: 23 mm

Teknisk beskrivning

Torx®-profil	E8
Profilmått A	7,5 mm
Ø utgångssidan	10,5 mm
Längd	23 mm
fyrkantfäste	1/4 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Material	HPQ®-högkapacitetsstål, förkromat
Produktslag	Hylsnyckelinsats

