

**Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 12X13mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 610100 12X13 |
| GTIN | 4018754017799 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

OBS!:

SE UPP!

Det finns också ett alternativ från GARANT till den här produkten!!

Rekommenderat produktnummer: 610600

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|----------|
| Nyckelvidd ₁ | 12 mm |
| maximal käftbredd b1 | 29 mm |
| maximal käfthöjd h | 6 mm |
| maximal käftbredd b2 | 31 mm |
| Nyckelvidd ₂ | 13 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| nyckellängd L | 170 mm |
| Norm | ISO 3318 |
| Norm | DIN 3110 |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Käftvinkel 1 | 15 grad |
| Käftvinkel 2 | 15 grad |
| gnistfri | nej |
| Samma nyckelvidd i båda ändar | nej |
| Produktslag | Skruvnyckel |