



Skiftnyckelsortiment, Antal delar: 46



Beställningsdata

Ordernummer	630002 46
GTIN	4045197185310
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla delar i plastlåda.

Prisvärt utförande.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

46 delar – 1/4 tum: 13 hylsnyckelinsatser 1/4 tum, sexkant 4 – 14 mm

1 kopplingskaft

6 skruvdragarinsatser för invändig sexkant 3 – 8 mm

3 skruvdragarinsatser för spår 3; 4,5; 7 mm

3 skruvdragarinsatser för Phillips PH1 – PH3

3 skruvdragarinsatser för Pozidriv PZ1 – PZ3

7 skruvdragarinsatser för Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

3 sexkantvinkelskruvdragare 1,5; 2,0; 2,5 mm

1 spärrnyckel 1/4 tum

1 instickshandtag 1/4 tum

1 T-handtag 1/4 tum

1 flexibel förlängning 1/4 tum 150 mm
1 kardanknut 1/4 tum
2 förlängningar 1/4 tum 50 och 100 mm
Förvaring i: Plastbox (257×170×52 mm)

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Pozidriv skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Spår skruvmejsel
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Antal delar	46
fyrkantsfäste	1/4 tum
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-14 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-8 mm
förpackning	Plastbox
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Plastclips Färg BLUE	630003 BLUE
Plastclips Färg RED	630003 RED