



## Dubbel fast skruvnyckel, tum, Typ: 5



### Beställningsdata

Ordernummer	610120 5
GTIN	4018754019748
Artikelklass	63A

### Beskrivning

**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

### Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h	4,8 mm
maximal käftbredd b1	23 mm
maximal käftbredd b2	26 mm
Nyckelvidder	tum
Nyckelvidd <sub>2</sub>	7/16 tum
nyckellängd L	155 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	3/8 tum
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad

gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel