



Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx®, Torx®-profil: E4



Beställningsdata

Ordernummer	631515 E4
GTIN	4045197493354
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Anslutningsfäste med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Profilmått A: 3,8 mm

Ø utgångssidan: 5,4 mm

Längd: 25 mm

Teknisk beskrivning

Profilmått A	3,8 mm
Torx®-profil	E4
Längd	25 mm
Ø utgångssidan	5,4 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

