



Skiftnyckelsortiment, Antal delar: 48



Beställningsdata

Ordernummer	630002 48
GTIN	4045197654571
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla delar i plastlåda.

Prisvärt utförande.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

48 delar – 1/2 tum: 14 hylsnyckelhylsor 1/2 tum, sexkant 8 – 24 mm

3 djupa hylsor 1/2 tum, sexkant 17 – 19 mm

2 tändstiftshylsor 1/2 tum 16 och 21 mm

1 spärrnyckel med utkastare 1/2 tum 1 kardanknut 1/2 tum

1 förlängning 1/2 tum 125 mm

1 förlängning 1/2 tum 250 mm / T-handtag 1/2 tum

1 sexkantskruvdragarsats i fällbar hållare 1,5– 8 mm

1 skruvdragarsats för Torx® i fällbar hållare TX9– TX40

14 ringskruvnycklar 6 – 19 mm

3 spårskruvmejslar 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125

3 Phillips-skruvdragare 1×75, 2×38, 2×100

1 kombitång 180 mm
1 vattenpumptång 250 mm
1 hammare 300 g
Förvaring i: Plastväska (450×350×90 mm)

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Spår skruvmejsel
Antal delar	48
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	8-24 mm
förpackning	Plastbox
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Plastclips Färg BLUE	630003 BLUE
Plastclips Färg RED	630003 RED