

**Sexkantinsats 1/4 tum Lång, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	631415 10
GTIN	4045197493316
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

**Norm:**

**DIN 3124-L**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**OBS!:**

HOLEX Sexkantsnyckelinsatser, också tumdimensioner, finns i vår eShop (nr 631417).

**Teknisk beskrivning**

Längd	50 mm
nyckelvidd	10 mm
Ø utgångssidan	14,5 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med AS-drive-profil	nej

Produktlag

Hylsnyckelinsats