



Skiftnyckelsortiment, Antal delar: 73



Beställningsdata

Ordernummer	630002 73
GTIN	4045197579119
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla delar i plastlåda.

Prisvärt utförande.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

73 delar – 3/8 tum: 18 hylsnyckelinsatser 3/8 tum, sexkant 6 – 24 mm

9 djupa insatser 3/8 tum, sexkant 8 – 24 mm

2 tändstiftsinsatser 3/8 tum, 16 och 21 mm

3 hylsnyckelinsatser med magnet 6, 8, 10 mm

(mit sexkantskaft E 6,3)

1 kopplingskaft E 6,3 sexkant till 1/4 tum fyrkant

1 kopplingskaft E 6,3 sexkant till 3/8 tum fyrkant

4 skruvdragarinsatser för invändig sexkant 3 – 6 mm

3 skruvdragarinsatser för spår 4; 5,5; 7 mm

2 skruvdragarinsatser för Phillips PH1; PH2

2 skruvdragarinsatser för Pozidriv PZ1; PZ2

7 skruvdragarinsatser för Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 1 spärrskaft med utkastare 3/8 tum
 1 T-handtag 3/8 tum
 1 kardanknut 3/8 tum
 2 förlängningar 3/8 tum, 75 och 225 mm
 1 förlängning 3/8 tum 50 mm WobbleFix
 1 adapter 3/8 – 1/4 tum
 1 adapter 3/8 – 1/2 tum
 13 ringskruvnycklar 6 – 19 mm
 Förvaring i: Plastväska (380×285×85 mm).

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Spår skruvmejsel
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Drivprofil	Pozidriv skruvmejsel
Drivprofil	6-kant skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar	73
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	6-24 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-6 mm
förpackning	Plastbox
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Plastclips Färg RED	630003 RED
Plastclips Färg BLUE	630003 BLUE