

**Sexkantinsats 1/4 tum Lång, nyckelvidd: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	631415 11
GTIN	4045197493323
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

**Norm:**

**DIN 3124-L**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**OBS!:**

HOLEX Sexkanthylsnyckelinsatser, också tumdimensioner, finns i vår eShop (nr 631417).

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	11 mm
Ø utgångssidan	15,9 mm
Längd	50 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med AS-drive-profil	nej

Produktlag

Hylsnyckelinsats