




Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx®, Torx®-profil: E6



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 631515 E6 |
| GTIN | 4045197493378 |
| Artikelklass | 62A |

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Anslutningsfäste med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Profilmått A: 5,7 mm

Ø utgångssidan: 7,7 mm

Längd: 25 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|------------------------------|
| Torx®-profil | E6 |
| Profilmått A | 5,7 mm |
| Ø utgångssidan | 7,7 mm |
| Längd | 25 mm |
| fyrkantsfäste | 1/4 tum |
| Drivprofil | Hylsnyckel för TORX®-skruvar |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |

