



## Skiftnyckelsortiment, Antal delar: 82



### Beställningsdata

Ordernummer	630002 82
GTIN	4045197185303
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla delar i plastlåda.

Prisvärt utförande.

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

#### leveransinnehåll:

82 delar – 1/4, 1/2 tum: 25 hylsnyckelinsatser 1/4, 1/2 tum, sexkant 4 – 32 mm

1 kopplingskaft 1/4 tum sexkant till 1/4 tum fyrkant

2 tändstiftinsatser 1/2 tum 16 och 21 mm

1 bitsadapter 1/2 tum för 5/16 tum bits

4 bits för Torx® TX40; TX45; TX50; TX55

4 bits för invändig sexkant 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm

3 bits för spår 8 mm; 10 mm; 12 mm

2 bits för Phillips PH3; PH4

2 bits för Pozidriv PZ3; PZ4

2 spärnycklar med utkastare 1/4 tum och 1/2 tum

1 instickshandtag 1/4 tum

1 tvärhandtag 1/4 tum  
 2 kardanknutar 1/4, 1/2 tum  
 4 förlängningar 1/4, 1/2 tum 50; 100; 125; 250 mm  
 1 böjlig förlängning 1/4 tum 150 mm  
 1 glidhuvud 1/2 tum  
 4 skruvdragarinsatser 1/4 tum för invändig sexkant 3 – 6 mm  
 6 skruvdragarinsatser 1/4 tum för Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30  
 3 skruvdragarinsatser 1/4 tum för spår 4; 5,5; 7 mm  
 2 skruvdragarinsatser 1/4 tum för Phillips PH1; PH2  
 2 skruvdragarinsatser 1/4 tum för Pozidriv PZ1; PZ2  
 9 ring-- öppna skruvnycklar 8 – 22 mm  
 Förvaring i: Plastväska (380×285×85 mm).

## Teknisk beskrivning

Antal delar	82
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Drivprofil	Pozidriv skruvmejsel
Drivprofil	Spår skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
fyrkantfäste	1/2 tum
fyrkantfäste	1/4 tum
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-32 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-14 mm
förpackning	Plastbox
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Plastclips Färg RED	630003 RED
---------------------	------------

Plastclips Färg BLUE

630003 BLUE