




## Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx®, Torx®-profil: E7



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 631515 E7     |
| GTIN         | 4045197493385 |
| Artikelklass | 62A           |

### Beskrivning

**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Anslutningsfäste med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Profilmått A: 6,2 mm

Ø utgångssidan: 8,3 mm

Längd: 25 mm

### Teknisk beskrivning

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Torx®-profil   | E7                           |
| Längd          | 25 mm                        |
| Profilmått A   | 6,2 mm                       |
| Ø utgångssidan | 8,3 mm                       |
| fyrkantsfäste  | 1/4 tum                      |
| Drivprofil     | Hylsnyckel för TORX®-skruvar |
| Produktslag    | Hylsnyckelinsats             |

