



## Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx®, Torx®-profil: E8



### Beställningsdata

Ordernummer	631515 E8
GTIN	4045197493392
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Anslutningsfäste med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Profilmått A: 7,5 mm

Ø utgångssidan: 9,6 mm

Längd: 25 mm

### Teknisk beskrivning

Profilmått A	7,5 mm
Torx®-profil	E8
Ø utgångssidan	9,6 mm
Längd	25 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

