

Koken**IMPACT-sortiment, 18 delar, sexkant, 1/2 tum****Beställningsdata**

Ordernummer	651040
GTIN	4991644505999
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Komprimerat IMPACT-sortiment för de vanligaste skruvdragningarna. Förvaras i robust metallbox.

Norm:

DIN 3129

Material:

Krom-molybdenstål, manganfosfaterad.

Innehåll:

vardera 1 sexkant-hylsnyckel: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm

förlängningsstång: 125 mm

vardera 1 sexkanthylsnyckel: strl. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm

gummiring / kopplingsstift: 2 st. / 2 st.

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Antal delar	18

lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 25 mm	651800 25
Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm	651900 3X25
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 3	651790 3
Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm	651800 30
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 4	651790 4
Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X20 mm	651900 3X20