

Koken**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum Surface Drive, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651010 17
GTIN	4991644353101
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Fördel:

Surface Drive-profilen griper skruvarna i flankerna och skonar de omtåliga hörnen. Ingen risk att hylsorna nyper och fastnar på skruvarna.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

Längd	38 mm
Ø utgångssidan	25,7 mm
nyckelvidd	17 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
lämpar sig för maskinanvändning	ja

Produktslag

Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,
inklusive utdragare Typ 4

651790 4

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm

651900 3X25

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm

651800 30