

**IMPACT-hylsnyckelhylsa, sexkant, 1/2 tum Lång, nyckelvidd: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651200 22
GTIN	4045197215192
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

Längd	78 mm
nyckelvidd	22 mm
Ø utgångssidan	32 mm
fyrkantstfäste	1/2 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm	651800 30
Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm	651900 3X25
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor,1/2 tum, inklusive utdragare Typ 4	651790 4