

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum, nyckelvidd: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651000 32
GTIN	4045197592033
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	32 mm
Ø utgångssidan	44 mm
Längd	50 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,
inklusive utdragare Typ 4

651790 4

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm

651900 3X25

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm

651800 30