

**HOLEX****IMPACT-hylsnyckelhylsa, sexkant, 1/2 tum Lång, nyckelvidd: 24mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 651200 24     |
| GTIN         | 4045197215208 |
| Artikelklass | 62D           |

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Längd                           | 78 mm              |
| Ø utgångssidan                  | 35 mm              |
| nyckelvidd                      | 24 mm              |
| fyrkantssfäste                  | 1/2 tum            |
| Drivprofil                      | Sexkanthylsnycklar |
| lämpar sig för maskinanvändning | ja                 |
| Produktslag                     | Hylsnyckelinsats   |

**Tillbehör**

|  |             |
|--|-------------|
| Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm  | 651800 30   |
| Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 4 | 651790 4    |
| Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm                               | 651900 3X25 |