

HOLEX**IMPACT-hylsnyckelhylsa, sexkant, 1/2 tum Lång, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651200 10
GTIN	4045197215109
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	10 mm
Längd	78 mm
Ø utgångssidan	25 mm
fyrkantssfäste	1/2 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 25 mm	651800 25
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 3	651790 3
Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X20 mm	651900 3X20