

**Koken****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum Surface Drive, nyckelvidd: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651010 19
GTIN	4991644353125
Artikelklass	63R

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Fördel:**

Surface Drive-profilen griper skruvarna i flankerna och skonar de omtåliga hörnen. Ingen risk att hylsorna nyper och fastnar på skruvarna.

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

Ø utgångssidan	28,2 mm
Längd	38 mm
nyckelvidd	19 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
lämpar sig för maskinanvändning	ja

Produktslag

Hylsnyckelinsats

**Tillbehör**

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm

651800 30

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum ØxLängd 3X25 mm

651900 3X25

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,  
inklusive utdragare Typ 4

651790 4