

**HOLEX****IMPACT-hylsnyckelhylsa, sexkant, 1/2 tum Lång, nyckelvidd: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651200 13
GTIN	4045197215116
Artikelklass	62D

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

Längd	78 mm
nyckelvidd	13 mm
Ø utgångssidan	25 mm
fyrkantssfäste	1/2 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

**Tillbehör**

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,  
inklusive utdragare Typ 3

651790 3

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 25 mm

651800 25

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X20 mm

651900 3X20