

**HOLEX****IMPACT-hylsnyckelhylsa, sexkant, 1/2 tum Lång, nyckelvidd: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651200 14
GTIN	4045197215123
Artikelklass	62D

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

Ø utgångssidan	25 mm
nyckelvidd	14 mm
Längd	78 mm
fyrkantssfäste	1/2 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

**Tillbehör**

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X20 mm	651900 3X20
Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 25 mm	651800 25
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 3	651790 3