

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum Surface Drive med nylonhylsa, nyckelvidd: 21mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651220 21
GTIN	4045197198907
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring. Vid byte av hjul och däck är det viktigt att muttrarna eller skruvarna är ordentligt åtdragna för att säkerställa en säker körning. En insexnyckel med en plasthylsa kan användas för att säkerställa att muttrarna eller skruvarna är tillräckligt åtdragna, utan att skada fälgarna. Hylsnyckeln är även lämplig för slagskruvdragare.

Plasthysan skyddar fälgarna och förhindrar repor eller andra skador som kan orsakas av verktyget. Så du kan vara säker på att ditt fordon alltid kommer att vara i bästa skick.

Hylsnyckeln är en viktig del av varje bilverkstad. Oavsett om du själv arbetar med ditt fordon eller låter en proffs byta hjul och däck är detta verktyg ett måste.

Fördel:

Surface Drive-profilen griper skruvarna i flankerna och skonar de omtåliga hörnen. Ingen risk att hylsorna nyper och fastnar på skruvarna.

Användningsdata:

För skonsam montering av kåpor och fälgar av lättmetall.

Den slagtåliga plasthysan sticker framför stålhylsan och ger ett effektivt skydd.

Färgkodningen gör det enkelt att skilja mellan hylsorna.

Material:

Krom-molybdenstål, manganfosfaterad.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	21 mm
Längd	85 mm
Ø utgångssidan	31 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 4	651790 4
Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm	651900 3X25
Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm	651800 30