

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum med magnet, nyckelvidd: 24mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 651005 24 |
| GTIN | 4045197382436 |
| Artikelklass | 62D |

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| nyckelvidd | 24 mm |
| Längd | 45 mm |
| Ø utgångssidan | 35 mm |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |
| Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar |
| lämpar sig för maskinanvändning | ja |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm | 651900 3X25 |
| Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm | 651800 30 |
| Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 4 | 651790 4 |